

# < 弱酸性次亜塩素酸水噴霧器 >

## E CLEAR MIST

for Pro

エクリアミスト for Pro

エクリアゼロ for Pro シリーズ専用噴霧器

### HCE-HU1906AWH

販売価格：¥19,800（税別）



#### 弱酸性次亜塩素酸水“エクリアゼロ for Proシリーズ”の専用噴霧器“エクリアミスト for Pro”

弱酸性次亜塩素酸水“エクリアゼロ for Proシリーズ”の専用噴霧器“エクリアミスト for Pro”です。

#### 銀イオンを素材に練り込むことで99.9%減菌を実現

カビや菌が繁殖しやすいタンクに銀イオン抗菌加工をほどこすことで、半永久的にタンク内を99.9%抗菌します。



JIS Z 2801 フィルム密着法 抗菌製品技術協議会持続性基準



#### ●SIAA 登録商品だから安心



抗菌効果については、SIAA（抗菌製品技術協議会）認証を取得しています。

#### ●空間浮遊菌を99%以上除菌



※すべての菌を除菌するものではありません  
※使用環境により効果が異なる場合があります

試験期間：（一財）北里環境科学センター  
試験番号：北生科 2019\_0072 号  
試験条件：JEM1467 附属書 D「浮遊ウイルス除去性能評価試験」準用  
試験方法：約 6 畳の試験空間で、エクリアゼロ for PRO(20ppm) を入れた加菌器「HCE-HU1906AWH」を「強」運転し、浮遊菌数を測定  
試験結果：99.99%以上除菌

弱酸性次亜塩素酸水“エクリアゼロ for Proシリーズ”と併せて使うことで、空間浮遊菌を除菌できるため、オフィスや事務所での使用に最適です。

※本製品は医療機器ではありません。

消臭除菌 次亜塩素酸水“エクリアゼロ for Pro”

HCE-DLC100 シリーズ / エクリアゼロ / 2 倍希釈

HCE-DLC50 シリーズ / エクリアゼロ ライト / ストレート

## 「クリーンモード」を搭載

弱酸性次亜塩素酸水「エクリアゼロ for Pro シリーズ」を入れて使う専用モード「クリーンモード」を使うと、部屋の広さに合わせて、**ニオイや菌・ウイルス対策**に最適な量を自動で噴霧し、快適な空間を作ります。

## 電子機器にも安心のマイクロミストを噴霧

微粒子のミストを作る良質な超音波振動子のみを厳選して使用。気化しやすいため、周囲が水で濡れにくく、電子機器のある環境でも安心してお使いいただけます。

## 空焚き防止機能付き

タンク内の水が無くなると運転を自動的に停止する**空焚き防止機能付き**です。

## 加湿器としても使用可能

水道水を入れて「加湿モード」で使うと、**加湿器**としても使用可能です。

## 給水が楽な上部給水タイプ

フタを外して上から水を注げる上部給水タイプです。タンクを持ち運ぶ手間やセットする際の水漏れの心配が無く、給水作業の負担を減らします。

## 仕様

ミスト方式	超音波振動方式
定格入力電圧	AC24V
定格重力電流	0.83A
消費電力	約20W
給電方法	ACアダプター (AC100-240V 50/60Hz)
噴霧量	弱:100ml/h、中:200ml/h 強:300ml/h
水タンク量	5L
ミスト量切り替え	クリーンモード:6量、10量、14量 加湿モード:弱、中、強
寸法	約 W170×D170×H345mm
質量	約1.6kg (専用ACアダプター除く)
抗菌仕様	銀系無機抗菌剤 SIAAマーク取得 JP0122130A0040
抗菌箇所	水タンク・内カバー
使用環境温度	10℃～40℃
使用環境湿度	20～85%
カラー	ホワイト
内容物	本体×1、取扱説明書×1 専用ACアダプター (ケーブル長:約1.8m)×1、 掃除用ブラシ×1
保証期間	1年

# < 弱酸性次亜塩素酸水 >



## エクリアゼロ HCE-DL10020

販売価格：¥20,000（税別）

### ■ 環境を快適に！

事務所等のニオイや、菌・ウイルスを抑制した衛生的で清潔な空間づくりにエクリアゼロがお役に立ちます。

超音波式加湿器やスプレーに入れて使うだけで、安全かつ健康な環境が作れます。

### ■ 仕様

濃度	100ppm
容量	20L
使用方法	原液、または原液と水を1:1の割合で薄めて使用
使用期限	2年間

### < 使用量を節約するためのポイント >

通常使用 : ニオイ・菌・ウイルス・アレル物質などを強力に除去する場合

節約使用 : 通常使用より効果は薄まるが空間浮遊菌への効果を得たい場合

	エクリアゼロ	エクリアゼロ ライト
通常使用	原液 : 水道水 1 : 1	薄めずそのまま
節約使用	原液 : 水道水 1 : 4	原液 : 水道水 1 : 1

※ エクリアミスト・エクリアゼロのお見積、ご相談は弊社担当者までお問い合わせ下さい。



〒984-0015

仙台市若林区卸町2-5-4

TEL 022-238-0046

担当